

NSZ 606



Stereomicroscopio zoom trinoculare a concetto ottico Greenough

Con componenti ottici di alta qualità, fornisce un'immagine nitida con un contrasto sorprendente e assicura un'immagine planare con grande profondità di campo grazie al concetto ottico Greenough

Allevia la stanchezza grazie al suo design ergonomico.

Ideale per l'utilizzo in ambito didattico grazie alla partizione fissa per percorso dell'immagine che consente un utilizzo contemporaneo in osservazione e fotodocumentazione

Disponibile anche in versione binoculare

Luce a LED sia per l'illuminazione incidente che per quella trasmessa, l'illuminazione uniforme e l'aspettativa di vita della lampada può raggiungere le 6000 ore.

TiEsseLab S.r.l. Via Garegnano, 47 – 20156 Milano
Tel.: 0039 (0)2 3082314 – Fax: 0039 (0)2 33498643

TiEsseLab S.r.l. Via Industriale, 18 – 25048 Edolo (BS)
Tel.: 0039 (0)364 1956500

Web-site: www.tiesselab.com – e-mail: info@tiesselab.com
Codice fiscale e Partita IVA: 02141500187 – Capitale Sociale I.V.: € 10.000,00

Specifiche tecniche

Tubo di osservazione	Trinoculare (con uscita fotografica), inclinato a 45° con distanza interpupillare regolabile da 52 mm. a 75 mm. Partizione fissa del percorso ottico con il 50% alla visione binoculare ed il 50% all'uscita fotografica per un utilizzo contemporaneo in osservazione e foto documentazione
	Binoculare, inclinato a 45° con distanza interpupillare regolabile da 52 mm. a 75 mm
Raccordo passo C (opzionale)	0,5x e 0,75x
Oculari	EW 10x/22 regolabili con correzione diottrica $> \pm 5$ diottrie
Obiettivo zoom	da 0,8x a 5,0x
Fattore zoom	1:6,3
Distanza di lavoro (senza lenti addizionali)	115 mm.
Stativo di default, lo strumento è compatibile con qualsiasi tipo di stativo con attacco 76 mm.	NSZ F10
Illuminazione per luce trasmessa	a LED con regolazione in continuo con disco in vetro da 125 mm. in dotazione anche disco in opale bianco/nero per luce riflessa
Illuminazione per luce riflessa	Con faretto tiltabile multiled con diffusore per un'illuminazione priva di spot luminosi
Accessori in dotazione	Cappa di protezione antipolvere Cavo rete Manuale d'uso in lingua italiana Chiave a brugola per il serraggio del passo C (nella versione trinoculare) Chiave a brugola per il serraggio del vetro per luce trasmessa
Accessori opzionali:	• Illuminatori anulare a LED • Illuminatori a fibra ottica • Lenti addizionali (verificare che la distanza di lavoro sia compatibile con lo stativo base in caso contrario sostituire lo stativo con uno con maggiore corsa di messa a fuoco): ○ 0,5x ○ 0,7x ○ 2,0x • Stativi a sbalzo



	• Stativi Pantografici • Stativi per campo oscuro/obliquo • Stativi per gemmologia • Oculari 12,5x/17,5 • Oculari 15x16 • Oculari 20x/12 • Oculari 30x/8 • Raccordi per la connessione di camere reflex • Sistemi di traslazione
--	--